



Gestikte en gekleefde zomen



Eigen vastgestelde chemische barrière film gelamineerd tot spun-bond PP substraat - 135 gsm.

- Buitengewoon zacht en flexibel in vergelijking met coveralls die gelijkaardige beschermingsniveaus aanbieden.
- Wit met grijze zomen voor eenvoudige identificatie en hoge zichtbaarheid.
- Laag geluidsniveau - verbeterd comfort en veiligheid
- Lage prijs in vergelijking met andere coveralls die gelijkaardige bescherming aanbieden
- In permeatietests bereikt het een gelijkaardig of beter resultaat bij 66% van de 100 geteste chemicaliën in vergelijking met de duurder concurrenten.
- Dubbellaags kniekussens voor hoger comfort en veiligheid.
- Verbeterde Super-B stijl overall: superieure pasvorm, draagbaarheid en duurzaamheid.
- Driedelige kap, inzetmouwen en diamantvormig kruisinzetstuk resulteert in de beste pasvorm van de kledingstukken op de markt.
- Driedelige kap met nieuw ontwerp met gevormd toelopend middenstuk voor superieure pasvorm van gezichts- en beademingsmasker.
- Nieuwe hogere hals- en ritsflappen voor betere bescherming van gezicht/hals.
- Dubbele rits- en stormflap sluiting vooraan voor veilige en stevige bescherming.

ChemMax® 2 stijlen

428
Overall met kap, manchetten, taille en enkels. Dubbele ritsluiting vooraan, cushioned kneepads
Maten: SM - 3X

L428
Overall met elastische kap, manchetten, taille en enkels. Dubbele ritsluiting vooraan, kniekussens, diuimlussen.
Maten: SM - 3X

430
Overall "Plus" versie met aangehechte voeten/laarsflap en dubbele manchetten
Maten: SM - 3X

430G
Overall met kap en aangehechte voeten. Dubbele rits/stormflap, dubbele manchet met aangehechte handschoenen met Push-Lock systeem.
Maten: SM - 3X

400
Platte rug met luchtinlaatslang. Te dragen met ademmasker gevoerd door perslucht-slang. Deze kan via de luchtinlaatslang naar het masker in het pak worden gevoerd. De uitlaatklep laat uitgeademde lucht ontsnappen.
Maten: MD - 2X

450
Verlengde achterkant voor intern gedragen onafhankelijke ademhalings-apparatuur. Te dragen met onafhankelijke ademhalings-apparatuur voor ademhalings-doelinden. De uitlaatklep laat uitgeademde lucht ontsnappen.
Maten: MD - 2X

527
Kiel/schort om achteraan in te stappen/lijnen en elastiek manchetten
Maten: MD - XL

025
Schort met linten
Maten: MD - XL

024
Mouwen
Maten: één maat

023NS
Overlaarzen met anti-slip zool
Maten: L-XL

021
Capekap met staart achteraan
Maten: één maat

Verkrijgbaar in: Wit met grijze zomen

Niet alle stijlen zijn verkrijgbaar uit de Europese voorraad in deze stof. Neem contact op met ons verkoopkantoor voor meer informatie over de items op voorraad.

Fysieke eigenschappen

		ChemMax® 2	Merk C	Merk D
Eigenschap	EN-norm	CE-klasse	CE-klasse	CE-klasse
Slijtweerstand	EN 530	6	6	6
Barsten door buigen	ISO 7854	2	1	5
Trapeziumvormige scheurweerstand	ISO 9073	4	2	3
Treksterkte	EN 13934	3	3	2
Perforatieweerstand	EN 863	2	2	2
Oppervlakteweerstand	EN 1149-1	Goed* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Goed* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Goed* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)
Naadsterkte	EN 13935-2	4	4	4

* Volgens EN 1149-5

Gegevens permeatietest *

Vloeibare chemicaliën van EN 6529 Bijlage A. Voor een volledige lijst met chemicaliën die getest werden raadpleegt u de permeatiegegevens tabellen of chemische zoekopdracht op www.lakeland.com/europe. Getest op verzadiging tenzij aangegeven.

		ChemMax® 2	Merk C	Merk D
Chemisch	CAS nr.	CE-klasse	CE-klasse	CE-klasse
Aceton	67-64-1	6	6	6
Acetonitriël	70-05-8	6	6	6
Koolstofdioxide	75-15-0	Onm.	6	Onm.
Dichloromethaan	75-09-2	Onm.	Onm.	Onm.
Di-ethylamine	209-89-7	NT	6	Onm.
Ethylacetaat	141-78-6	6	6	6
n-hexaan	110-54-3	6	6	6
Methanol	67-56-1	6	6	6
Natrium-hydroxide (30%)	1310-73-2	6	N.v.t.	6
Zwavel-zuur 96%	7664-93-9	6	6	6
Tetrahydrofuraan	109-99-9	3	6	6
Tolueen	95-47-6	Onm.	6	6

* NB = Normalised Breakthrough (genormaliseerde doordringing). Dit is de tijd die nodig is om de PERMEATIESNELHEID van 1.0µg/ minuut/cm² te bereiken in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden bij 23°C. Dit is NIET het punt waarop de doordringing voor het eerst voorkomt.




Voor de tijden voor veilig gebruikt raadpleegt u de selectiegids en PermaSURE.

Kleding voor bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën

De juiste chemische overall selecteren is uiterst belangrijk – niet alleen om uw medewerkers te beschermen - zonder overbescherming – wat erop zou neerkomen dat u meer dan nodig betaalt en dat uw medewerkers minder aangenaam dienen te werken.

Chemische bescherming wordt bepaald door 3 bepalende elementen

Houd rekening met drie doorslaggevende factoren bij de keuze voor de beste kleding voor de toepassing

<p>Type 4 EN 14605 bescherming tegen gevaarlijke vloeistofstralen</p> 	<p>Type 3 EN 14605 bescherming tegen gevaarlijke vloeistofstralen onder druk</p> 	<p>Type 1 EN 943-1&2 bescherming tegen gevaarlijke dampen en gassen</p> 
<p>Type 4 kledingstuk: ChemMax® 1 EB MicroMax® TS Cool Suit ChemMax® Cool Suits Pyrolon™ CRFR Cool Suit</p>	<p>Type 3 & 4 kledingstuk: ChemMax® 1 en 2 ChemMax® 3 en 4 Pyrolon™ CRFR en CBFRR</p>	<p>Type 1 kledingstuk: Interceptor® Plus</p> <p><small>N.B.: Type 2 is in 2015 uit de EN 943 verwijderd en bestaat dus niet langer.</small></p>

1. De chemische stof

- 'Doorbraaktijd' voortvloeiende uit (EN 6529 of ASTM F739) permeatietesten kan worden gebruikt voor het vergelijken van stoffen, maar levert geen informatie op over hoe lang u veilig bent.
- Houd rekening met het gevaar dat uitgaat van de chemische stof:
Hoe giftig is de stof?
Is de stof in kleine hoeveelheden schadelijk?
Is de stof carcinogeen of veroorzaakt hij op een ander manier schade op de lange termijn?
- Vindt de toepassing bij warme temperaturen plaats? (permeatiesnelheid wordt hoger bij hogere temperaturen). Wat is het effect van de temperatuur op de tijd voor veilig gebruik?
- Bereken de tijd voor veilig gebruik met behulp van de permeatiesnelheden, temperatuur en chemische toxiciteit.


Gebruik

PermaSURE®

om de tijd te bereken voor veilig gebruik van de chemische pakken **ChemMax® 3, ChemMax® 4 Plus en Interceptor® Plus**

2. Welk gevaar/type straal?

- Voor bescherming tegen gassen en dampen kan een type 1 gasdicht pak zoals de Interceptor® Plus nodig zijn
- Het soort straal in de toepassing bepaalt of er een type 3, 4 of 6 kledingstuk nodig is.
- Wanneer de chemische stof echter zeer giftig is, kan het zijn dat hoewel voor de straalsoort een type 6 kledingstuk nodig is, een hoger beschermingsniveau passender is.



Type 3
Sterke stralen onder druk

Type 4
Douchestrallen

Ongeveer 80% of meer van de toepassingen in de markt zijn type 4 en niet type 3

Type 3 of Type 4?

Als bepaald is dat de toepassing een type 4 is in plaats van een type 3, betekent dit dat er voor een comfortabelere optie kan worden gekozen, zoals een **ChemMax® Cool Suit**.

3. Fysieke/milieu-factoren

- Verschillende factoren met betrekking tot de taak en waar deze wordt uitgevoerd, kunnen invloed hebben op de keuze van het kledingstuk.
- Drie groepen factoren moeten in overweging worden genomen.

Factoren met betrekking tot:

De taak	De omgeving	Anders
<p>Bijvoorbeeld: Knielen/kruipen? Klimmen? Krappe ruimte? Mobiliteit?</p> 	<p>Bijvoorbeeld: Zichtbaarheid?, Bewegende voertuigen?, Scherpe randen? Warmte of vlammen? Warme omstandigheden? Explosieve atmosfeer?</p> 	<p>Bijvoorbeeld: Coördinatie met andere PBM? Training vereist? Aan- en uittrekken? Kwesties rondom regelgeving?</p> 

Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de keuze van het materiaal en ontwerp van kleding. (fysieke eigenschappen, kleur, geluidsniveau en aanvullende eigenschappen zoals ontvlambaarheid).

Fysieke testen volgens CE-normen kunnen worden gebruikt om de prestaties te vergelijken op het gebied van duurzaamheid met behulp van slijtweerstand, scheursterkte, etc.

Gebruik de QR Code of bezoek:

<https://promo.lakeland.com/europe/chemical-suit-selection-guide>

Voor meer informatie over de factoren die bijdragen tot de juiste selectie van de juiste chemische overall, samen met details over het correct inschatten van 'veilig-gebruik' tijden, download onze **Gids voor de selectie van chemische overalls**.



* De resultaten van het concurrerende merk werden van de eigen websites van de concurrenten gehaald en waren correct op het ogenblik van publicatie. De gebruikers worden aanbevolen om de up-to-date informatie te controleren met de concurrenten voordat een evaluatie gebeurt op basis van specifieke chemicaliën. Van de concurrenten zijn mogelijk andere chemische testresultaten verkrijgbaar. PermaSURE® heeft patent aangevraagd en is een handelsnaam van Industrial Textiles & Plastics Ltd